

Oikosulkusilta

ST9106-01

— 9106-laitteen lähtöön

No picture
available

Sovellus

- Kun käytetään 4511-yksikön digitaalilähtöä eikä 9106-laitteen lähtöliittimiin ole kytketty kuormaa, on lähtöliittimet oikosuljettava 9106-laitteen ylikuumentumisen estämiseksi.
- Oikosulkusilta asennetaan tehtaalla, jos se tilataan yhdessä 9106-laitteen kanssa. Muista tilata 2 kpl oikosulkusiltoja, jos kyseessä on 2-kanavainen 9106-versio.

